



HFD425

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X250A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 250 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 4

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης  $U_i$  750 V

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  164,40 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH1

#### Διαστάσεις

Ύψος 195 mm

Πλάτος 294 mm

#### Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  41,10 W

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 164000 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι