



HFD425

Säkringslastbrytare strl 0 250A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	750 V
-----------------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	164,40 W
--	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	195 mm
Bredd	294 mm

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	41,10 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	164000 W

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja