



HFD406

Inter. secciona. fusível 4x63A (NH000)

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	33,60 W
--------------------------------	---------

Segurança

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Dimensões

Altura	118 mm
Largura	168 mm

Potência

Potência dissipada por polo	8,40 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	41000 W

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim