



HFD406

Inter. secciona. fusível 4x63A (NH000)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	33,60 W
--------------------------------	---------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

Dimensões

Altura	118 mm
--------	--------

Largura	168 mm
---------	--------

Potência

Potência dissipada por polo	8,40 W
-----------------------------	--------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	41000 W
--	---------

Tampa, porta

Blockeável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----