



HFD406

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X63A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 4

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

#### Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης  $U_i$  750 V

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  33,60 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH000

#### Διαστάσεις

Ύψος 118 mm

Πλάτος 168 mm

#### Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  8,40 W

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 41000 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι