



HFD406

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X63A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας
------------------------------	--

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	750 V
-------------------------------	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	33,60 W
---	---------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
---------------------------	------

Μέγεθος ασφάλειας	NH000
-------------------	-------

Διαστάσεις

Ύψος	118 mm
------	--------

Πλάτος	168 mm
--------	--------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	8,40 W
---	--------

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	41000 W
--	---------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----