



HIC425E

Invers. motor. c/gestão energia 4P 2500A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	2500 A
------------------	--------

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	1645000 W
--	-----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
Adequado para caixa de distribuição	Sim