



HIC425E

Invers. motor. c/gestão energia 4P 2500A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal 2500 A

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 1645000 W

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Adequado para caixa de distribuição Sim