




R3062VERZ

## L6872-verzinkt buitenhoek FWK

### Technische eigenschappen

#### Veiligheid

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Brandbeveiligingsklasse | E30 |
|-------------------------|-----|

#### Uitvoering

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal brandvertragende zijden | 3 |
|--------------------------------|---|

#### Toebehoren

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel<br>Deksel |
|------------|------------------------|

#### Configuratie

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

#### Installatie, montage

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

#### Afmetingen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hoogte           | 142 mm |
| Inwendige hoogte | 102 mm |
| Breedte          | 300 mm |
| Interne breedte  | 259 mm |
| Lengte           | 150 mm |
| Meting a         | 150 mm |

#### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal               | Gips<br>Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt      |

#### Samenstelling

|                |       |
|----------------|-------|
| Plaatmateriaal | Staal |
|----------------|-------|

#### Materiaal

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Zink |
|-------|------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

