



LFF6009009016

**Calha LFF 60x90; 2 agrafos/m**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	60 mm
Largura	90 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	4550 - 4550 mm <sup>2</sup>

**Capacidade**

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	23
--	----

**Materiais**

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

**Normas**

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

**Conectividade**

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

**Equipamento**

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	1
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Sim

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim