



TYF784



### Módulo 4 entradas analógicas

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

##### Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Tensão auxiliar	24 - 24 V
-----------------	-----------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Potência

Consumo de corrente	170 mA
---------------------	--------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----