



TYF784

IP20



### Módulo 4 entradas analógicas

### Características técnicas

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

#### Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tensão auxiliar 24 - 24 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Consumo de corrente 170 mA

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Capacidade

Número de módulos 4

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim