




EK4004009016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	40 mm
Délka	2500 mm
Vnitřní průřez vodiče	800 - 800 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	4
---	---

Vybavení

Počet oddílů	2 - 2
Počet přepážek	1
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

