



HIC425G

Commutateur motorisé auto 4P 2500A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	2500 A
-------------------------	--------

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1645000 W
-----------------------------------	-----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

Installation, montage

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------