



HIC425G

Invers. motorizado auto 4P 2500A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	2500 A
------------------	--------

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	1645000 W
--	-----------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
-----------------------------------	------------------

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Não
-------------------------	-----

Adequado para caixa de distribuição	Sim
-------------------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Platine de fixação
----------	--------------------