



HIC425G

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 380 - 415 V

Електричний струм

Номінальний струм 2500 A

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 1645000 W

Архітектура

Кількість полюсів 4