



LF6006009016

**Goulotte 60060 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 60 mm                       |
| Largeur            | 57 mm                       |
| Longueur           | 2000 mm                     |
| Section intérieure | 2690 - 2690 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 12 |
|---|----|

**Matière**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Blanc signalisation     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

**Equipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

