



10112109

**Ram 1-fack, Glas, R.1, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 1 |
| Antal moduler | 1 |

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Glas       |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 81,20 mm |
| Bredd | 81,20 mm |
| Djup  | 9,90 mm  |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |
|--------------------------------|-------------------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |   |
|-----------|---|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|---|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |