




936562568

Conmutador Integro cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Materiales	
Colour	Cromo
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Chapado en cromo Lacado

Identificación	
Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad	
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Controles e indicadores	
Número de teclas	1

Dimensiones	
Dimensiones	55.50 x 55.50 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

Seguridad	
Índice de protección IP	IP44

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Tecla simple

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	10 A

Texto	
Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación

Sostenibilidad	
Conforme con RoHS	Sí