



HFD463

Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte
---------------------------	-----------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	488 W
-----------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fusible

Taille du fusible	NH3
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	300 mm
---------	--------

Largeur	458 mm
---------	--------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
----------------------------------	-------

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W
-----------------------------------	----------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----