



HFD463

**Interruuteur combiné fusible 4P - 630 A - T3**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
---------------------------------	--------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	488 W
-----------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

**Fusible**

AT_FuseSize	NH3
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	300 mm
Largeur	458 mm

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W

**Plastron, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui