



HFD463

### Inter. secciona. fusível 4x630A (NH3)

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

##### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
---------------------------------	--------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	488 W
--------------------------------	-------

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Fusível

Dimensão do fusível	NH3
---------------------	-----

##### Dimensões

Altura	300 mm
Largura	458 mm

##### Potência

Potência dissipada por polo	122 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W

##### Tampa, porta

Blockeável	Sim
------------	-----

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim