



HFD463

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i	1000 V
-------------------------------	--------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	488 W
---	-------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
Μέγεθος ασφάλειας	NH3

Διαστάσεις

Ύψος	300 mm
Πλάτος	458 mm

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	122 W
Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	414000 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι