



HFD463

4-polig Säkringslastbrytare 630 A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	630 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
-----------------------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	488 W
--	-------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH3
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	300 mm
Bredd	458 mm

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	122 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	414000 W

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja