# Ficha técnica do produto
FL525B

FL525B

**orion plus IP65 PT a.600 l.850 p.300**

## Características técnicas

| Dimensões | |
|---|---|
| Altura | 600 mm |
| Largura | 850 mm |
| Profundidade | 300 mm |
| Espessura da parede lateral | 1,50 mm |

| Segurança | |
|---|---|
| Índice de proteção IP | IP65 |
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura | 3 lados 7 mm<br>Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK08 |

| Equipamento | |
|---|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 0 |

| Instalação, montagem | |
|---|---|
| Montagem | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Sim |

| Materiais | |
|---|---|
| Cor | Cinzento-claro |
| Código RAL | 7035 |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Material | Plástico |

| Equipamento | |
|---|---|
| Número de filas | 3 |

| Tampa, porta | |
|---|---|
| Número de portas de armário | 0 |
| A porta/tampa é transparente | Sim |

| Corrente elétrica | |
|---|---|
| Corrente nominal | 630 A |

| Sustentabilidade | |
|---|---|
| Conformidade RoHs | Sim |