



FWU72GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 7Χ24Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Γυψοσανίδα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	14
Αριθμός σειρών	7
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	168
-------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	1153 mm
Πλάτος	603 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	1102 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	603 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Ναι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----