



SM601

### Amperímetro digital 0-600/5A

#### Características técnicas

##### Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Tipo de medição

Gama da medição da corrente	0 - 600 A
-----------------------------	-----------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C
---	-------------

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Secção transversal de condutor rígido	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

##### Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	70 mm
---------	-------

Profundidade	54 mm
--------------	-------

##### Tipo de medição

Tipo de aparelho de medição	Digital
-----------------------------	---------

##### Potência

Consumo de energia VA	1 VA
-----------------------	------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

##### Funções

Classe de precisão	0.01
--------------------	------

##### Frequência

Frequência	45 - 65 Hz
------------	------------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	1,10 W
--------------------------------	--------

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----