



SM600

## Analog Amperemeter 0-600A AC

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Mått

Ström mätområde	0 - 600 A
-----------------	-----------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	54 mm

#### Mått

Typ av mätinstrument	Analog
----------------------	--------

#### Ström

Energiförbrukning VA	1,10 VA
----------------------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

#### Funktioner

Noggrannhetsklass	0.015
-------------------	-------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	2000 V
--------------------------------	--------

#### Frekvens

Frekvens	45 - 65 Hz
----------	------------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,10 W
--	--------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja