



REU310X



Lot de maintenance module audio 2fils one

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	85 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	21 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Equipement

Méthode de construction modulaire	Non
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----