



REU310X



**Audiomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.one**

**Technische eigenschappen**

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

**Materiaal**

Kleur Zwart

**Bediening en signalering**

Aantal beltoetsen 0

**Spanning**

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

**Afmetingen**

Afmetingen 85 x 85 mm

Hoogte 85 mm

Breedte 85 mm

Diepte 21 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -30 - 80 °C

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>

**Samenstelling**

Modulaire bouwvorm Nee

**Teksten**

Montagewijze Montage in behuizing opbouw of inbouw

Aftakpunt Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen  
Aansluitingen voor module-verbindingkabel

Beveiliging Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja