




937522568

Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, chroom

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd
Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie
Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 55.50 x 55.50 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Met geïntegreerde glimlamp
Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig

Duurzaamheid

RoHS conform Ja