



937522568

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Chrom

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Chromované  
Lakované

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

##### Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace  
Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavěná hloubka 10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

##### Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení S integrovanou doutnavkou  
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Potisk S potiskem "0"

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano