




SRA02005

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 200/5A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργίες

Κατηγορία ακρίβειας	1
---------------------	---

Ισχύς

Ισχύς	2,50 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	2,20 W

Διαστάσεις

Ύψος	70 mm
Πλάτος	49,50 mm
Βάθος	30 mm
Ύψος ανοίγματος	20 mm
Πλάτος ανοίγματος	29,50 mm

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	3000 V
----------------------------	--------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 40 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm ²

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP10
---------------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ένταση πρωτεύοντος ρεύματος	200 A
Μέγιστη ένταση του δευτερεύοντος	5 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN Πλάτη στήριξης
------------	----------------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι