



HW2E316FE

**Air Circuit Breaker HW2 66 kA 1600 A 3P Fixed for sentinel Energy TU**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stroom                                                 | 1600 A |
| Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)              | 66 kA  |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2 | 66 kA  |

**Spanning**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12000 V |
| Type voeding                    | AC      |

**Uitvoering**

|              |      |
|--------------|------|
| Aantal polen | 3    |
| Pooltype     | 3P3D |

**Afschakeling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Responstijd bij sluiten | 50 ms |
|-------------------------|-------|

**Uitvoering**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Uitvoering component | Vaste inbouw |
|----------------------|--------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |