



BR652101D9016

Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	80 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	12480 - 12480 mm ²
-----------------------	-------------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	23
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	50

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
--	---

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

