



BR652101D9011

Socle de goutlotte montage frontale BR 68x210mm couv. 2x80mm de PVC noir graphite

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	12480 - 12480 mm²
--------------------	-------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	23
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	50

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

