



BR652101D9011

BR65 bodemprofiel, 68x210 mm dubbel, pvc, zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	80 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	12480 - 12480 mm ²
-----------------	-------------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	23
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

