



67657901

Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 44,10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 31,30 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

Serijska 1930/ Serijska Glas

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da