




UZ006

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	252 mm
Πλάτος	215 mm
Βάθος	215 mm

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κατάλληλο για

FW επίτοιχη τοποθέτηση 1x3 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 1x4 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 1x6 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 1x7 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 2x3 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 2x4 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 2x5 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 2x6 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 2x7 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 3x3 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 3x4 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 3x5 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 3x6 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 3x7 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 4x3 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 4x4 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 4x5 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 4x6 σειρές / FW επίτοιχη τοποθέτηση 4x7 σειρές / FW επιτοίχια τοποθέτηση 1x5 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 2x3 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 2x4 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 2x5 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 2x6 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 2x7 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 3x5 σειρές / FWB multimedia επίτοιχη τοποθέτηση 3x6 σειρές / FWU multimedia χωνευτή τοποθέτηση 2x3 σειρές / FWU multimedia χωνευτή τοποθέτηση 2x4 σειρές / FWU multimedia χωνευτή τοποθέτηση 2x5 σειρές / FWU multimedia χωνευτή τοποθέτηση 2x6 σειρές / FWU multimedia χωνευτή τοποθέτηση 2x7 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 1x3 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 1x4 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 1x5 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 1x6 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 1x7 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 2x3 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 2x4 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 2x5 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 2x6 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 2x7 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 3x3 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 3x4 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 3x5 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 3x6 σειρές / FWU χωνευτή τοποθέτηση 3x7 σειρές

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι