



UZ005

Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	216 mm
Höjd	22 mm
Bredd	215 mm
Djup	215 mm

Lämplig för

FWB, utanpåliggande montage, 1x3 rader / FWB, utanpåliggande montage, 1x4 rader / FWB, utanpåliggande montage, 1x5 rader / FWB, utanpåliggande montage, 1x6 rader / FWB, utanpåliggande montage, 1x7 rader / FWB, utanpåliggande montage, 1x8 rader / FWB, utanpåliggande montage, 2x3 rader / FWB, utanpåliggande montage, 2x4 rader / FWB, utanpåliggande montage, 2x5 rader / FWB, utanpåliggande montage, 2x6 rader / FWB, utanpåliggande montage, 2x7 rader / FWB, utanpåliggande montage, 3x3 rader / FWB, utanpåliggande montage, 3x4 rader / FWB, utanpåliggande montage, 3x5 rader / FWB, utanpåliggande montage, 3x6 rader / FWB, utanpåliggande montage, 3x7 rader / FWB, utanpåliggande montage, 4x3 rader / FWB, utanpåliggande montage, 4x4 rader / FWB, utanpåliggande montage, 4x5 rader / FWB, utanpåliggande montage, 4x6 rader / FWB, utanpåliggande montage, 4x7 rader / FWU, infälld montering, 1x3 rader / FWU, infälld montering, 1x4 rader / FWU, infälld montering, 1x5 rader / FWU, infälld montering, 1x6 rader / FWU, infälld montering, 1x7 rader / FWU, infälld montering, 2x3 rader / FWU, infälld montering, 2x4 rader / FWU, infälld montering, 2x5 rader / FWU, infälld montering, 2x6 rader / FWU, infälld montering, 2x7 rader / FWU, infälld montering, 3x3 rader / FWU, infälld montering, 3x4 rader / FWU, infälld montering, 3x5 rader / FWU, infälld montering, 3x6 rader / FWU, infälld montering, 3x7 rader / FWU, multimedia, infälld montering, 2x3 rader / FWU, multimedia, infälld montering, 2x4 rader / FWU, multimedia, infälld montering, 2x5 rader / FWU, multimedia, infälld montering, 2x6 rader

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----