




HFD316

Interrupteur combiné fusible 3P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	64,80 W
-----------------------------------	---------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fusible

Taille du fusible	NH00
-------------------	------

Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	148 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui