



HFD316

### Interruuteur combiné fusible 3P - 160 A - T00

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	750 V
---------------------------------	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	64,80 W
-----------------------------------	---------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Fusible

AT_FuseSize	NH00
-------------	------

##### Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	148 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W

##### Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui