



HFD316

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ160Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 160 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i 750 V

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 64,80 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH00

Διαστάσεις

Ύψος 162 mm

Πλάτος 148 mm

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n 21,60 W

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 105000 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι