



HFD312

Interruuteur combiné fusible 3P - 125 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	60.90 W
-----------------------------------	---------

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	148 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	20.30 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82000 W

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui