




HFD312

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH00 125 A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	750 V
---------------------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	60,90 W
--	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Wymiary

Wysokość	162 mm
Szerokość	148 mm

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	20,30 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	82000 W

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak