



HFD312

**Inter. secciona. fusível 3x125A (NH00)**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Arquitetura**

Número de polos	3
-----------------	---

Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	750 V
---------------------------------	-------

**Potência**

Potência total dissipada em IN	60,90 W
--------------------------------	---------

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

**Fusível**

Dimensão do fusível	NH00
---------------------	------

**Dimensões**

Altura	162 mm
--------	--------

Largura	148 mm
---------	--------

**Potência**

Potência dissipada por polo	20,30 W
-----------------------------	---------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	82000 W
--	---------

**Tampa, porta**

Bloqueável	Sim
------------	-----

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----