



HFD312

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ125Α

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 125 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

#### Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης  $U_i$  750 V

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  60,90 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH00

#### Διαστάσεις

Ύψος 162 mm

Πλάτος 148 mm

#### Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  20,30 W

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 82000 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι