



HFD325

**Veiligheidslastscheider, 3-polig, 250A, NH1**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

**Architectuur**

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppeling roterende aandrijving

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	123,30 W
----------------------------------	----------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

**Zekering**

AT_FuseSize	NH1
-------------	-----

**Afmetingen**

Hoogte	195 mm
Breedte	234 mm

**Vermogen**

Vermogensverlies per pool bij In	41,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja