



HFD325

Veiligheidslastscheider, 3-polig, 250A, NH1

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppeling roterende aandrijving

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	123,30 W
----------------------------------	----------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Zekering

AT_FuseSize	NH1
-------------	-----

Afmetingen

Hoogte	195 mm
Breedte	234 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	41,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja