



HFD325

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH1 250 A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	750 V
---------------------------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	123,30 W
--	----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
---------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	195 mm
Szerokość	234 mm

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	41,10 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	164000 W

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak